



Comment prélever poudres et granulés sur un transfert pneumatique sans casser la pression ?

🔄 La solution se trouve dans le **FlowControl** ® :

- Simplicité d'installation
- Faible encombrement
- Hygiène et maintenance optimisés
- Représentativité du prélèvement
- Pression maximum 3,5 bar



🔄 **Description** - Le **FlowControl** ® comprend :

- un raccord inox DN 25 à souder au TP
- une vanne pneumatique avec manchon en gomme alimentaire (ou toutes autres vannes en option)
- un conduit coudé de transfert inox
- un flacon HDPE de 1 litre ou 2 litres
- un adaptateur PTFE avec évent pour fixation du flacon
- une capsule de filtration PP taraudée 1/8" avec membrane hydrophobe PTFE 0.2µ



